

## H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 黒色
注文番号	<a href="#">9202870000</a>
種別	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/10/02 7:47:39 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.29 g

## 技術データ

バージョン	項目説明	短絡防止・地絡防止ライン用ワイヤエンドフェルール、黒色
標準		

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	24 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	6.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16	導体断面	1.5 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	1.8 mm	接点面長さ (L2)	14.5 mm
被覆剥き長さ	18 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## H1,5/24 XS SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

#### 図面

