

## LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



導電性テスターの完全絶縁のプラスチック製ハウジングは、耐衝撃性および耐破壊性を備えており、それらの機器は過酷な状況でも日常使用に適しています。トーチを内蔵しているため、不具合のあるケーブルを迅速かつ安全に発見することができます。導電性試験の結果は、視覚的あるいは聴覚的に通知できます。

## 一般注文データ

バージョン	テストツール, データケーブル用導通試験器
注文番号	<a href="#">9205400000</a>
種別	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:32:53 CEST

## LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.559 inch
高さ	27 mm	高さ (インチ)	1.063 inch
幅	135 mm	幅 (インチ)	5.315 inch
正味重量	355 g		

## 技術データ

項目説明	導電性テスター
------	---------

## 装置の測定および試験

テスト可能なケーブル長、最大	1,000 m	ディスプレイ	LED
ブザー	いいえ	リモートボックス寸法	65 x 28 x 27
リモートボックス重量	30 g	供給	9Vバッテリー
保護度合い	IP44	接続方式	RJ45, USB A, USB B
準拠してテストされ承認された	EN/IEC 61010		

## 分類

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9.1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08
ECLASS 12.0	27-20-11-08	ECLASS 13.0	27-20-11-08

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## LAN USB TESTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

### 使用例



## LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ

検査・測定機器対応アクセサリ



## 一般注文データ

種別	BLOCKBATTERIE 9V	バージョン
注文番号	<a href="#">9004810000</a>	テストツール, バッテリー
GTIN (EAN)	4008190050665	
数量	1 Stück	