

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm², 6mm², 4インデントクリンプ
注文番号	9205430000
種別	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:36:47 CEST

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	230 mm	幅 (インチ)	9.055 inch
正味重量	1,175 g		

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	HD、HEとConCept M10/M5コンタクト、圧着工具 (0.14 ~ 6 mm ²)
-------	------------------	------	------------------------------------------------------------

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ
----------------	------------

接点の説明

クリンプ範囲、最大	6 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.14 mm ²
導体横断面、最小. AWG	AWG 26	導体直径、最大. AWG	AWG 10
接点タイプ	回転した接点		

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11
ECLASS 14.0	21-04-38-11		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

ユーザ文書	Manual_other languages Manual_DE_EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	