

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	接点对応圧着ツール, 1.5mm ² , 10mm ² , 4インデントクリンプ
注文番号	9205440000
種別	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:34:51 CEST

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	230 mm	幅 (インチ)	9.055 inch
正味重量	1,190 g		

技術データ

バージョン	項目説明	HDおよびConCept M3コンタクトと類似タイプのクリンプツール (1.5 ~ 10mm ²)
	機械式、交換可能なインサートなし	

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ
----------------	------------

接点の説明

クリンプ範囲、最大	10 mm ²	クリンプ範囲、最小	1.5 mm ²
導体横断面、最小. AWG	AWG 16	導体直径、最大. AWG	AWG 8
接点タイプ	回転した接点		

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11
ECLASS 14.0	21-04-38-11		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

ユーザ文書	Manual, other languages Manual, DE, EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	