

## MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



マルチメータは、多数の変数を測定できます。各装置は電圧および抵抗を測定し、標準として導通およびダイオードテストを行うことができます。

また、各マルチメータには、電流、周波数、容量、温度などの追加の測定オプションも備えています。デジタルマルチメータは、簡単かつ直接の読み取りができるクリアディスプレイの長所を備えています。これらの装置によって、測定範囲の変換ミスや表示の見間違いによる失敗は、もはや過去のものとなります。

## 一般注文データ

バージョン	テストツール, マルチメータ
注文番号	<a href="#">9427460000</a>
種別	MG KIT CA 600
GTIN (EAN)	4032248406197
数量	1 Stück

## MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.756 inch
高さ	33 mm	高さ (インチ)	1.299 inch
幅	178 mm	幅 (インチ)	7.008 inch
正味重量	1,385 g		

## 技術データ

バージョン	マルチメータ+クランプオンメータ
-------	------------------

## 装置の測定および試験

AC 電圧測定範囲	0.2 ~ 600 V	DC 電圧測定範囲	0.2 ~ 600 V
作動温度、最大	50 °C	作動温度、最小	0 °C
周波数範囲、最大	40 kHz	周波数範囲、最小	10 kHz
容量測定値、最小	20 µF	抵抗測定範囲、最大	2,000 MΩ
抵抗測定範囲、最小	0.2 MΩ	測定温度値、最大	750 °C
測定温度値、最小	-20 °C	電流測定値、最大	600 A
電流測定用クランプオンアタッチメントの開口幅	30 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ECLASS 9.0	27-20-03-01	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-01	ECLASS 11.0	27-20-03-01
ECLASS 12.0	27-20-03-01	ECLASS 13.0	27-20-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**MG KIT CA 600**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## デジタルマルチメータ



マルチメータは、多数の変数を測定できます。各装置は電圧および抵抗を測定し、標準として導通およびダイオードテストを行うことができます。

また、各マルチメータには、電流、周波数、容量、温度などの追加の測定オプションも備えています。デジタルマルチメータは、簡単かつ直接の読み取りができるクリアドisplayの長所を備えています。これらの装置によって、測定範囲の変換ミスや表示の見間違いによる失敗は、もはや過去のものとなります。

## 一般注文データ

種別	ZUB TEMPHASER	バージョン
注文番号	<a href="#">9205260000</a>	マルチメータ
GTIN (EAN)	4032248723515	
数量	1 Stück	