

## SAI-SK-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

## 一般注文データ

バージョン	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
注文番号	<a href="#">9456050000</a>
種別	SAI-SK-M12
GTIN (EAN)	4008190304058
数量	30 Stück

作成日 2024/10/04 1:24:51 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-SK-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	0.633 g
------	---------

## 一般的な技術データ

ハウジングの温度範囲	-20 - +90 °C	ハウジング主要材質	PA 66
保護度合い	IP68		

## 分類

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08
ECLASS 14.0	27-44-02-08		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>