

VH 12.5/5/3.4 NI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5 mm, 高さ: 12.5 mm, 深さ: 5 mm, 極数: 1, 銅・亜鉛
注文番号	9502690000
種別	VH 12.5/5/3.4 NI
GTIN (EAN)	4008190550653
数量	50 Stück
利用可能期限	2022-07-29

作成日 2024/08/27 20:31:29 CEST

VH 12.5/5/3.4 NI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.197 inch
高さ	12.5 mm	高さ (インチ)	0.492 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	1.134 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

極数 1 設置アドバイス 直接実装

材料データ

材質 銅・亜鉛 色 グレー

渡り配線コネクタ

交差接続端子数 1 種別 渡り配線コネクタ

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ
設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
ユーザ文書 [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

作成日 2024/08/27 20:31:29 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。