

## MP TBF 60/37

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



TBF モデルシリーズのエンクロージャーは、非常に強靱なガラス繊維強化ポリエステルで製造されています。これらのエンクロージャーは、軽量性および高い衝撃耐性を必要とするアプリケーションに最適です。耐候性に優れた TB エンクロージャーは、幅広いアプリケーションに適した形状です。アクセサリの総合機能と共に、規制機関、計測機器、バルブ、その他機器などの組込型機器を収容する総合的なソリューションを提供します。

機能：

- 2 バージョンで 9 サイズ、灰色および透明カバーが付属
- ナイロン製ネジによるカバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レールおよび取り付けプレートに設置用のネジ
- 総合的なアクセサリ
- ワイドモジュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えることができます。

## 一般注文データ

バージョン	TBF (ポリエステル空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 550 mm, 幅: 319 mm, 深さ: 2 mm, 材質: スチール板、亜鉛メッキ、亜鉛めっき、銀色
注文番号	<a href="#">9502910000</a>
種別	MP TBF 60/37
GTIN (EAN)	4008190994914
数量	1 Stück

## MP TBF 60/37

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	550 mm	高さ (インチ)	21.653 inch
幅	319 mm	幅 (インチ)	12.559 inch
正味重量	2,702 g		

## 一般的な情報

固定形式	ねじ込み	材質	スチール板、亜鉛メッキ
素材の厚み	2 mm	表面仕上	亜鉛めっき

## 分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	