

AP KDKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート (端子), ページュ, 高さ: 73.5 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, ポリアミド 66
注文番号	9503330000
種別	AP KDKS1
GTIN (EAN)	4008190124212
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 19:56:20 CEST

AP KDKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	40.75 mm	奥行き (インチ)	1.604 inch
高さ	73.5 mm	高さ (インチ)	2.894 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.059 inch
正味重量	3.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

システム仕様

バージョン	エンドプレート
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	ポリアミド66	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	嵌合仕様	はい
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format