

SPPL SAKR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, 赤色, PVC
注文番号	9525900000
種別	SPPL SAKR
GTIN (EAN)	5027357067413
数量	100 Stück

作成日 2024/07/24 11:59:20 CEST

SPPL SAKR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	23.4 mm	奥行き (インチ)	0.921 inch
高さ	23.4 mm	高さ (インチ)	0.921 inch
幅	0.3 mm	幅 (インチ)	0.012 inch
正味重量	0.19 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-15 °C
連続動作温度、最大	60 °C		

システム仕様

PE 接続	いいえ
-------	-----

材料データ

材質	PVC	色	赤色
----	-----	---	----

分類

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--