

KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けフット, 固定ラグ, 高さ: 70 mm, 幅: 33.5 mm, 深さ: 12 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301, 銀色 |
| 注文番号 | 9529080000 |
| 種別 | KLIPPON K MF KIT 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190916299 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/10/02 7:41:28 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 12 mm | 奥行き (インチ) | 0.472 inch |
| 高さ | 70 mm | 高さ (インチ) | 2.756 inch |
| 幅 | 33.5 mm | 幅 (インチ) | 1.319 inch |
| 正味重量 | 124 g | | |

アクセサリに関する一般情報

| | | | |
|------|------|----|---------------------|
| 固定形式 | ねじ込み | 材質 | ステンレススチール 1.4301 |
|------|------|----|---------------------|

一般的な情報

| | | | |
|------|------|----|---------------------|
| 固定形式 | ねじ込み | 材質 | ステンレススチール 1.4301 |
|------|------|----|---------------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002625 | ETIM 7.0 | EC002625 |
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |