

## MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Abbildung ähnlich

MPC モデルシリーズのポリカーボネートエンクロージャ

は、PCB の他に、電子、電気機器、空圧といった各装置に組み込む場合に最適です。極端な機械的かつ化学的な条件下で使用できます。

機能：

- 2 バージョンの 17 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の取り付け穴
- 支持レール取り付け対応の差し込みスレッド、取り付けプレート、回路基板
- 総合的なアクセサリ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 深さ: 150 mm, 材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明 |
| 注文番号       | <a href="#">9535360000</a>                                                                        |
| 種別         | MPC 12/17/15 TRSP                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248015269                                                                                     |
| 数量         | 1 Stück                                                                                           |

## MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |           |            |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ   | 150 mm | 奥行き (インチ) | 5.905 inch |
| 高さ   | 125 mm | 高さ (インチ)  | 4.921 inch |
| 幅    | 175 mm | 幅 (インチ)   | 6.89 inch  |
| 正味重量 | 591 g  |           |            |

## 温度

動作温度 -50 °C...130 °C

## ケーブルグランド、上/下

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 4 | M16 | 3 |
| M20 | 3 |     |   |

## ケーブルグランド、右

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 6 | M16 | 4 |
| M20 | 4 |     |   |

## 一般的な情報

|                        |            |          |                                        |
|------------------------|------------|----------|----------------------------------------|
| アクセス開口部：高さ             | 121.5 mm   | アクセス開口：幅 | 171.5 mm                               |
| エンクロージャ付属品<br>フランジプレート | 孔4.5 mm    | シール材     | ポリウレタン                                 |
|                        | いいえ        | 使用範囲     | システムとテクノロジーの<br>構築, 輸送, 包装業界, 機械<br>製造 |
| 保護度合い                  | IP66, IP67 | 動作温度、最大  | 130 °C                                 |
| 動作温度、最小                | -50 °C     | 材質       | ポリカーボネート                               |
| 積分固定                   | タッピングねじによる | 素材の厚み    | 3.5 mm                                 |
| 蓋                      | はい         | 蓋のねじ数    | 4                                      |
| 蓋ネジ用トルク                | 0.8 Nm     | 蓋付け      | ポリアミド製プラスねじ4<br>本                      |
| 衝撃耐性                   | IK08       | 表面仕上     | 未処理                                    |
| 設置アドバイス                | ねじ取り付け     |          |                                        |

## 垂直アセンブリ

|                             |      |                 |     |
|-----------------------------|------|-----------------|-----|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x6  | WDU 16 / ZDU 16 | 1x5 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x4 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x8 |

## 水平アセンブリ

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x11 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x5  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x22 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x4  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x19 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x14 |

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号) DoC DE PS2420 201008  
001ISS00

## MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー      |                                          |

## MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## TS 35

## アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | TS35X7.5 ST MPC1725 VER    | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">8000037600</a> | レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 90 mm, スロットなし, スチール, ガル |
| GTIN (EAN) | 4050118653120              | パニ亜鉛メッキおよび不動態化                                      |
| 数量         | 20 Stück                   |                                                     |

## Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- 
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 種別         | PEBZ M10 S4 SET            | バージョン                                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1283440000</a> | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7   |
| GTIN (EAN) | 4050118073362              | mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)                        |
| 数量         | 1 Stück                    |                                                        |
| 種別         | PEBZ M6 BR SET             | バージョン                                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1277250000</a> | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 |
| GTIN (EAN) | 4050118067149              | mm, 材質: 真鍮                                             |
| 数量         | 1 Stück                    |                                                        |

作成日 2024/08/27 16:59:24 CEST

## MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                                                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 種別         | PEBZ M10 BR SET            | バージョン                                                                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1277220000</a> | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 材質: 真鍮                        |
| GTIN (EAN) | 4050118067019              |                                                                                        |
| 数量         | 1 Stück                    |                                                                                        |
| 種別         | PEBZ M6 S4 SET             | バージョン                                                                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1283430000</a> | KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L) |
| GTIN (EAN) | 4050118073607              |                                                                                        |
| 数量         | 1 Stück                    |                                                                                        |

## 外部固定ラグ

## 外部取り付けラグ 4 パーツセット



## 一般注文データ

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 種別         | MF MPC                     | バージョン                                                                            |
| 注文番号       | <a href="#">9535600000</a> | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高さ: 30 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 10 mm, 材質: プラスチック |
| GTIN (EAN) | 4032248009381              |                                                                                  |
| 数量         | 1 Stück                    |                                                                                  |

## TS 15

## アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | TS15X5 ST MPC1217 VER      | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">8000037598</a> | レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ |
| GTIN (EAN) | 4050118653106              |                                                     |
| 数量         | 20 Stück                   |                                                     |

## MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒンジ

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット



## 一般注文データ

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 種別         | HG MPC                     | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">9535590000</a> | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 材質: |
| GTIN (EAN) | 4032248009329              | プラスチック                                 |
| 数量         | 1 Stück                    |                                        |

## MPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ



## 一般注文データ

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別         | MP MPC 12/17               | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">9535560000</a> | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取          |
| GTIN (EAN) | 4032248009299              | り付けプレート, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 材質: スチール板、亜鉛 |
| 数量         | 1 Stück                    | メッキ, 亜鉛めっき                                   |

## MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別         | FKSC M4X6 D8/SW2           | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">1567480000</a> | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491              |                                 |
| 数量         | 100 Stück                  |                                 |

## 換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 種別         | DAE M12 SS                 | バージョン                                                                              |
| 注文番号       | <a href="#">1868550000</a> | DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405              |                                                                                    |
| 数量         | 10 Stück                   |                                                                                    |
| 種別         | DAE M12 PA LONG            | バージョン                                                                              |
| 注文番号       | <a href="#">1868570000</a> | DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6                 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429              |                                                                                    |
| 数量         | 10 Stück                   |                                                                                    |

## MPC 12/17/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 固定材

## アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 種別         | SC MPC                     | バージョン                                         |
| 注文番号       | <a href="#">9535640000</a> | MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けねじ, ねじ, 高さ:        |
| GTIN (EAN) | 4032248009428              | 12.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 12.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ |
| 数量         | 100 Stück                  |                                               |