

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

一般注文データ

バージョン	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 75 mm, 幅: 125 mm, 材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき
注文番号	9535540000
種別	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 19:15:04 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.953 inch
幅	125 mm	幅 (インチ)	4.921 inch
正味重量	5.2 g		

一般的な情報

固定形式	ねじ込み	材質	スチール板、亜鉛メッキ
表面仕上	亜鉛めっき		

分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 15

アクセサリ



一般注文データ

種別	TS15X5 ST MPC0712 VER	バージョン
注文番号	8000037599	レール, TS 15, 幅: 55 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロム
GTIN (EAN)	4050118653113	メッキ
数量	20 Stück	
種別	TS15X5 ST MPC1217 VER	バージョン
注文番号	8000037598	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ
GTIN (EAN)	4050118653106	ムメッキ
数量	20 Stück	