

## STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- 直径 8 ~ 13 mm の湿気の多い場所でのケーブル被覆剥きに対応、例：NYM ケーブル、3 x 1.5 mm ~ 5 x 2.5 mm
- カット深度を設定する必要無し
- 接続箱と分電器ボックスの作業に最適

## 一般注文データ

バージョン	シーストリッパー
注文番号	<a href="#">9918050000</a>
種別	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:41:31 CEST

## STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.984 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	125 mm	幅 (インチ)	4.921 inch
正味重量	46.2 g		

## 技術データ

項目説明	個別コア剥離ユニットを 備えたジャンクションボッ クス被覆剥離装置及び縦型 カッター
------	---

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキ シブルおよびソリッド導体	導体断面、最大	4 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.2 mm <sup>2</sup>	最大導体直径	13 mm
最小導体直径	8 mm	被覆剥き範囲、最小	0.25 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
RoHS 対応状況	影響なし

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## STRIPPER ROUND TOP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

