

## SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥き
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ (カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

## 一般注文データ

バージョン	シーストリッパー
注文番号	<a href="#">9918080000</a>
種別	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:08:56 CEST

## SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	35 mm	奥行き (インチ)	1.378 inch
高さ	29 mm	高さ (インチ)	1.142 inch
幅	132 mm	幅 (インチ)	5.197 inch
正味重量	71.8 g		

## 技術データ

項目説明	導電体用ケーブルカッター (外径8 ~ 28 mm)
------	-------------------------------

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキシブルおよびソリッド導体	最大導体直径	28 mm
最小導体直径	8 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06
ECLASS 14.0	21-04-37-06		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
RoHS 対応状況	影響なし

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥き
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ (カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

## 一般注文データ

種別	ZUB SLICER NO16-35	バージョン
注文番号	<a href="#">9201430000</a>	シースストリッパー
GTIN (EAN)	4032248430314	
数量	2 Stück	