

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2 極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LED 表示搭載
- VDE 規格準拠
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

バージョン	テストツール, 2極電圧テスター
注文番号	9918970000
種別	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
数量	1 Stück

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	19 mm	奥行き (インチ)	0.748 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.827 inch
幅	137 mm	幅 (インチ)	5.394 inch
正味重量	50 g		

技術データ

項目説明	電圧テスター、48 V以下
------	---------------

装置の測定および試験

AC 電圧測定範囲	3 ~ 48 V	DC 電圧測定範囲	48 V
ディスプレイ	LED	作動温度、最大	50 °C
作動温度、最小	-10 °C	保護度合い	IP40
切り替え負荷	いいえ	周波数範囲、最大	65 Hz
周波数範囲、最小	0 Hz	定格電圧、最大	DC48 V
定格電圧、最小	3 V DC	準拠してテストされ承認された	EN 61010-1, EN 61326
相順表示	いいえ	連続性試験	該当なし

分類

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ

検査・測定機器対応アクセサリ



一般注文データ

種別	SKAI TASCHE	バージョン
注文番号	2544760000	ツールバッグ
GTIN (EAN)	4050118554724	
数量	1 Stück	