

## KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1495840000</a>               |
| Тип              | KRN-M20/-50                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118305364                            |
| Кол.             | 100 шт.                                  |

## KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 38,82 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Исполнение | Серия Euro, стандарт |
|------------|----------------------|

## Соединители

|                              |            |   |                    |
|------------------------------|------------|---|--------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 10 мм      | Внутренний диаметр фланца (d2)          | 21 мм              |
| Длина вала (a)               | 19 мм      | Длина соединения (l)                    | 52,5 мм            |
| Изоляция                     | не имеется | Наружный диаметр вала (d3)              | 14 мм              |
| Отверстие                    | M 20       | Поперечное сечение соединяемого провода | 50 mm <sup>2</sup> |
| Ширина фланца (b)            | 30,5 мм    |   |                    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры            |  |

**KRN-M20/-50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| Тип              | ES EPG 45 WM 25/50        | Исполнение |
| Номер для заказа | <a href="#">400880000</a> | WM-обжим   |
| GTIN (EAN)       | 4050118309171             |            |
| Кол.             | 1 Шт.                     |            |

KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип              | ES EPG/HPG 60 WM 50       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">249580000</a> | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118483864             |   |
| Кол.             | 1 шт.                     |   |

## KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                              |
|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Тип              | ES APG 80 WM 50            | Исполнение                   |
| Номер для заказа | <a href="#">4502500000</a> | 50mm <sup>2</sup> , WM-обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118310658              |                              |
| Кол.             | 1 шт.                      |                              |

## Инструменты



## Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | EPG 45                     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4500830000</a> | Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN)       | 4050118309317              | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,                             |
| Кол.             | 1 шт.                      | Овальный обжим   |

## KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип              | EPG 60                    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">450970000</a> | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для                         |
| GTIN (EAN)       | 4050118468434             | обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, |
| Кол.             | 1 Шт.                     | Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим                   |

## ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|                  |                           |                    |
|------------------|---------------------------|--------------------|
| Тип              | ES EPG 45 HEX 25/50       | Исполнение         |
| Номер для заказа | <a href="#">450970000</a> | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118309195             |                    |
| Кол.             | 1 Шт.                     |                    |

KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ES EPG/HPG 60 HEX 50       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2505200000</a> | Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный |
| GTIN (EAN)       | 4050118519600              | обжим   |
| Кол.             | 1 Шт.                      |   |



## KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                    |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип              | ES APG 80 HEX 50           | Исполнение         |
| Номер для заказа | <a href="#">4502670000</a> | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118310559              |                    |
| Кол.             | 1 шт.                      |                    |

## Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)



Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм²

## Основные данные для заказа

|                  |                            |               |
|------------------|----------------------------|---------------|
| Тип              | PZ RK 6/70                 | Исполнение    |
| Номер для заказа | <a href="#">4500440000</a> | 6mm², 70mm²   |
| GTIN (EAN)       | 4050118309058              |               |
| Кол.             | 1 шт.                      |               |
| Тип              | PZ RK 10/120               | Исполнение    |
| Номер для заказа | <a href="#">4500450000</a> | 10mm², 120mm² |
| GTIN (EAN)       | 4050118309065              |               |
| Кол.             | 1 шт.                      |               |

## KRN-M20/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | HPG 60                      | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">45023820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118468427               |   |
| Кол.             | 1 Шт.                       |   |
| Тип              | APG 80                      | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4502390000</a>  | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)       | 4050118310627               |   |
| Кол.             | 1 Шт.                       |   |