

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Кабельный наконечник, 25 mm ² |
| Номер для заказа | 1496490000 |
| Тип | KRN-M6/-25 |
| GTIN (EAN) | 4050118305784 |
| Кол. | 100 шт. |

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 13,1 g |
|-------------|--------|

Технические данные

| | |
|------------|----------------------|
| Исполнение | Серия Euro, стандарт |
|------------|----------------------|

Соединители

| | | | |
|------------------------------|------------|---|---------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 7 мм | Внутренний диаметр фланца (d2) | 6,4 мм |
| Длина вала (a) | 15 мм | Длина соединения (l) | 31,5 мм |
| Изоляция | не имеется | Наружный диаметр вала (d3) | 10 мм |
| Отверстие | M 6 | Поперечное сечение соединяемого провода | 25 mm² |
| Ширина фланца (b) | 15 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 |
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Тип | ES EPG 45 WM 25/50 | Исполнение |
| Номер для заказа | 400880000 | WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309171 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|------------------|--------------------|
| Тип | ES APG 80 HEX 25 | Исполнение |
| Номер для заказа | 402640000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310573 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Тип | HTN 21 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4044610000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | 0.5mm², 6mm², Обжим с гофрированием |
| Кол. | 1 Шт. | |

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)

**Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.**

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм²

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | PZ RK 6/70 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4500440000 | 6mm ² , 70mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309058 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | PZ RK 10/120 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4500450000 | 10mm ² , 120mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309065 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 25 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4505180000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный |
| GTIN (EAN) | 4050118519570 | обжим |
| Кол. | 1 Шт. | |

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | HPG 60 | Исполнение |
| Номер для заказа | 45023820000 | 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | APG 80 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4502390000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | ES EPG 45 HEX 25/50 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050970000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Тип | ES APG 80 WM 25 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40502480000 | 25mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310634 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KRN-M6/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------|---|
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 25 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2489560000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483840 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Тип | EPG 60 | Исполнение |
| Номер для заказа | 24893810000 | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, |
| Кол. | 1 Шт. | |

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:04:32 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KRN-M6/-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | EPG 45 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4500830000 | Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, |
| Кол. | 1 Шт. | Овальный обжим |