

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1498150000</a>               |
| Тип              | KP-M12/-70                               |
| GTIN (EAN)       | 4050118307467                            |
| Кол.             | 50 шт.                                   |

KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 65,71 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Исполнение | Серия DIN 46235, стандарт |
|------------|---------------------------|

## Соединители

|   |                    |                                |            |
|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)            | 11,3 мм            | Внутренний диаметр фланца (d2) | 13 мм      |
| Длина вала (a)                          | 28 мм              | Длина соединения (l)           | 56,5 мм    |
| Идентификационный номер Cu              | 16 K               | Изоляция                       | не имеется |
| Наружный диаметр вала (d3)              | 16,5 мм            | Отверстие                      | M 12       |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 70 mm <sup>2</sup> | Ширина фланца (b)              | 24 мм      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ETIM 8.0    | EC001050    | ETIM 9.0    | EC001050    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |

**KP-M12/-70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения



KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| Тип              | ES EPG 45 WM 10/70        | Исполнение |
| Номер для заказа | <a href="#">400870000</a> | WM-обжим   |
| GTIN (EAN)       | 4050118309256             |            |
| Кол.             | 1 Шт.                     |            |

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                    |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип              | ES APG 80 HEX 70           | Исполнение         |
| Номер для заказа | <a href="#">4502680000</a> | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118310641              |                    |
| Кол.             | 1 шт.                      |                    |

## Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)



## Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм<sup>2</sup>

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | PZ PK 6/70                 | Исполнение                             |
| Номер для заказа | <a href="#">4500470000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)       | 4050118309263              |  |
| Кол.             | 1 шт.                      |  |
| Тип              | PZ PK 10/120               | Исполнение                             |
| Номер для заказа | <a href="#">4500480000</a> | 10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118309089              |  |
| Кол.             | 1 шт.                      |  |

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                      |   |
|------------------|----------------------|---|
| Тип              | ES EPG/HPG 60 HEX 70 | Исполнение  |
| Номер для заказа | 2535210000           | Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный |
| GTIN (EAN)       | 4050118519594        | обжим   |
| Кол.             | 1 Шт.                |   |

**Инструменты**

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

**Основные данные для заказа**

|                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| Тип              | HPG 60        | Исполнение  |
| Номер для заказа | 2533820000    | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118468427 |   |
| Кол.             | 1 Шт.         |   |

## KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |                                       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Тип              | APG 80                     | Исполнение                            |
| Номер для заказа | <a href="#">4502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118310627              |                                       |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                                       |

## ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                    |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип              | ES EPG 45 HEX 10/70        | Исполнение         |
| Номер для заказа | <a href="#">4500940000</a> | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118309522              |                    |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                    |

KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|                  |                             |                              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Тип              | ES APG 80 WM 70             | Исполнение                   |
| Номер для заказа | <a href="#">40502520000</a> | 70mm <sup>2</sup> , WM-обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118310580               |                              |
| Кол.             | 1 шт.                       |                              |



KP-M12/-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                     |   |
|------------------|---------------------|---|
| Тип              | ES EPG/HPG 60 WM 70 | Исполнение  |
| Номер для заказа | 2489590000          | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118483857       |   |
| Кол.             | 1 Шт.               |   |

**Инструменты****Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| Тип              | EPG 60        | Исполнение  |
| Номер для заказа | 24893810000   | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для                         |
| GTIN (EAN)       | 4050118468434 | обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, |
| Кол.             | 1 Шт.         |   |

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:39:48 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**KP-M12/-70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | EPG 45                     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050830000</a> | Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN)       | 4050118309317              | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим,  |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Овальный обжим   |