

H0,34/10 ТК**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, бирюзовый
Заказ №	9025750000
Тип	H0,34/10 ТК
GTIN (EAN)	4008190105365
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

H0,34/10 ТК

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,04 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - бирюзовый
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	10 мм	Диаметр изоляции (D2)	2 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	0,8 мм	Длина зачистки изоляции	8 мм
Длина поверхности контакта (L2)	6 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 22
Поперечное сечение соединяемого провода	0,34 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,25 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H0,34/10 ТК

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

