

G 25/4.00A/F BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 5x25 mm in den Größen von 250 mA bis 6,3 A an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Feinsicherung, flink, 4 A, G-Si. 5 x 25
Best.-Nr.	0192800000
Typ	G 25/4.00A/F BR
GTIN (EAN)	4008190115319
VPE	10 Stück

G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	1,4 g		

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	4 A
--------------------	-------	-----------	-----

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Kennmelderfarbe	braun	Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	1,3 W
Optische Funktionsanzeige	Ja	Schmelzintegral	40 A ² s
Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 25	Spannungsfall	180 mV
Strom	4 A		

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	