

G 25/10.0A/M RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 5x25 mm in den Größen von 250 mA bis 6,3 A an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Feinsicherung, mittelträge, 10 A, G-Si. 5 x 25
Best.-Nr.	0193100000
Typ	G 25/10.0A/M RT
GTIN (EAN)	4008 190023799
VPE	10 Stück

G 25/10.0A/M RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	1,3 g		

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	10 A
--------------------	-------	-----------	------

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	mittelträge	Farbe	lichtgrau
Kennmelderfarbe	rot	Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	3,2 W
Optische Funktionsanzeige	Ja	Schmelzintegral	370 A ² s
Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 25	Spannungsfall	150 mV
Strom	10 A		

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	