

**QL 2 SAK6N-SAK35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 13.90, Isoliert: Nein, 47 A, grau
Best.-Nr.	<a href="#">0207400000</a>
Typ	QL 2 SAK6N-SAK35
GTIN (EAN)	4008190061296
VPE	50 Stück

## QL 2 SAK6N-SAK35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3 mm	Tiefe (inch)	0,118 inch
Höhe	3,5 mm	Höhe (inch)	0,138 inch
Breite	22 mm	Breite (inch)	0,866 inch
Nettogewicht	3,72 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

## Allgemeines

Polzahl	2
---------	---

## Bemessungsdaten

Nennstrom	47 A
-----------	------

## Maße

Raster in mm (P)	13,9 mm
------------------	---------

## Querverbinder

Bemessungsstrom mehrpolig	47 A	Typ	Querverbinder
---------------------------	------	-----	---------------

## Systemkennwerte

Ausführung	Querverbinder
------------	---------------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Cu Zn	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

## weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Montageart	geschraubt
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--