

**RF RS 70 MI/A6 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das Profil RS 70 wird in festen Längen geliefert. Durch Zusammenstecken der Einzelteile kann eine gewünschte Länge aufgebaut werden. Die Leiterplatte wird seitlich in das Profil geschoben. Endplatten schließen das Profil seitlich ab. Hier stehen Elemente für Tragschienen- und Direktmontage zur Verfügung. Die Rastfüsse sind fest mit dem Profil verbunden. Markierungsmöglichkeiten sind in die Seitenteile integriert.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Rastfuß, RS 70 orange, Zwischenstück, Rastfuß, Breite: 10 mm
Best.-Nr.	<a href="#">0213760000</a>
Typ	RF RS 70 MI/A6 OR
GTIN (EAN)	4008190148850
VPE	20 Stück

**RF RS 70 MI/A6 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	28,6 mm	Tiefe (inch)	1,126 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Höhe niedrigstbauend	32 mm	Breite	10 mm
Breite (inch)	0,394 inch	Nettogewicht	4,8 g

**Werkstoffdaten**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI		

**Allgemeine Daten**

Farbe	orange	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000
Schutzart	IP00	Tragschiene	TS 32, TS 35
Vergießbarkeit	Nein		

**Klassifikationen**

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**RF RS 70 MI/A6 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zeichnungen

LOCKING-FOOT MIDDLE

