

**VH 12/4.9/3.3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****VH 12/4.9/3.3 024900****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 4.9 mm, Breite: 4.9 mm, Tiefe: 12 mm, Kupfer
Best.-Nr.	<a href="#">0249000000</a>
Typ	VH 12/4.9/3.3
GTIN (EAN)	4008190129507
VPE	100 Stück

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	4,9 mm	Höhe (inch)	0,193 inch
Breite	4,9 mm	Breite (inch)	0,193 inch
Durchmesser	4,9 mm	Nettogewicht	1,04 g

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

## Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

## Maße

Durchmesser	4,9 mm
-------------	--------

## Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen	1	Typ	Querverbinder
---------------------------	---	-----	---------------

## Systemkennwerte

Ausführung	für Querverbindungslasche
------------	---------------------------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Farbe	grau
-----------	--------	-------	------

## weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	