

**DKSUE NSCH/ESCH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Befestigungselement (Klemmen), Stahl, silber
Best.-Nr.	<a href="#">0280100000</a>
Typ	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
VPE	100 Stück

**DKSUE NSCH/ESCH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	7,7 mm	Tiefe (inch)	0,303 inch
Höhe	12,5 mm	Höhe (inch)	0,492 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch
Nettogewicht	1,326 g		

**Temperaturen**

Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	180 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

**Maße**

Raster in mm (P)	13,5 mm
------------------	---------

**Systemkennwerte**

Ausführung	sonstige
------------	----------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	------------	-------------------------------	------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	