

VP 21-K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | VPK (Verschlusschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, PG 21, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Best.-Nr. | 0295160000 |
| Typ | VP 21-K54 |
| GTIN (EAN) | 4008190012007 |
| VPE | 50 Stück |

VP 21-K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|------------------|---------|------------------|------------|
| Höhe | 4 mm | Höhe (inch) | 0,157 inch |
| Länge | 12 mm | Länge (inch) | 0,472 inch |
| Durchmesser | 28,3 mm | Wandstärke, min. | 0,5 mm |
| Wandstärke, max. | 7 mm | Nettogewicht | 3,8 g |

Temperaturen

| | |
|--------------------|------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C... 100 °C |
|--------------------|------------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | Dichtring Durchmesser | 28,3 mm |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Gewinde (außen) | PG 21 | Gewindelänge | 8 mm |
| Halogene | Nein | Kopfdurchmesser | 33 mm |
| Schutzart | IP54 | Schutzart mit GWDR | IP65 |
| Verschraubung | PG | Werkstoff | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

VP 21-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

