

P 18/50 D02 SI SAKS5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Passeinsätze dienen dem Schutz vor dem Einsatz falsch gewählter Sicherungsgrößen. Sie werden einfach in dem jeweiligen Sicherungssockel eingesetzt und verhindern den Einsatz zu großer Sicherungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11 mm, Tiefe: 10.5 mm, Aluminium, silber
Best.-Nr.	0362100000
Typ	P 18/50 D02 SI SAKS5
GTIN (EAN)	4008190081874
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 9. Mai 2024 00:26:19 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

P 18/50 D02 SI SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10,5 mm	Tiefe (inch)	0,413 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Durchmesser	16,6 mm	Nettogewicht	0,383 g

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Bemessungsdaten

Nennstrom 50 A

Maße

Durchmesser 16,6 mm

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Farbe	silber
Sicherungseinsatz	E18	Strom	50 A
Typ	Passeinsatz für Einsätze E18 50 A		

Systemkennwerte

Ausführung Sicherungselement

Werkstoffdaten

Werkstoff Aluminium Farbe silber

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren