

G 20/3.15A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 5x20 mm in den Größen von 100 mA bis 6,3 A an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Feinsicherung, flink, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.	0431100000
Typ	G 20/3.15A/F
GTIN (EAN)	4008190012977
VPE	10 Stück

G 20/3.15A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	1,08 g		

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	3,15 A
--------------------	-------	-----------	--------

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	2,2 W	Optische Funktionsanzeige	Nein
Schmelzintegral	4 A²s	Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20
Spannungsfall	220 mV	Strom	3,15 A

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	