


H50,0/36 OLIV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 26 mm, 20 mm, oliv
Art.nr.	0444200000
Typ	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008190110284
Förp.	50 Stück
Förpackning	lös

H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	2,8 g
-----------	-------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg oliv	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	26 mm	Kontaktytans diameter (D1)	10,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	20 mm	Kragdiameter (D2)	15 mm
L1 i mm	36 mm	Ledardiameter	50 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 1	Metallkapseltjocklek (S1)	0,3 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,5 mm	färgkod	Weidmüller

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

