

**IK 4 GG ZB4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Mit unserem Zubehör für die Sammelschienenabgriffe können Sie schnell und einfach die Abgriffklemmen isolieren und durch die farbliche Kennzeichnung das Potential visualisieren.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Abdeckhaube (Klemmen), Polyamid 66
Best.-Nr.	<a href="#">0475460000</a>
Typ	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008190065348
VPE	50 Stück

## IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	14,5 mm	Tiefe (inch)	0,571 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0,748 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0,236 inch
Nettogewicht	0,96 g		

## Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

## Allgemeines

Einbauhinweis	Sammelschiene	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
---------------	---------------	--------------------------------	--------

## Maße

Versatz TS 35	39 mm
---------------	-------

## Systemkennwerte

Ausführung	für Sammelschiene 10 x 3 mm
------------	-----------------------------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Isolierstoff	PA
Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

## weitere technische Daten

Einbauhinweis	Sammelschiene
---------------	---------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>