

IK 35/ZB35 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Mit unserem Zubehör für die Sammelschienenabgriffe können Sie schnell und einfach die Abgriffklemmen isolieren und durch die farbliche Kennzeichnung das Potential visualisieren.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemme (Sammelschienenanschluss)
Best.-Nr.	0502780000
Typ	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008190141455
VPE	50 Stück

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8,6 mm	Tiefe (inch)	0,339 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	14 mm	Breite (inch)	0,551 inch
Nettogewicht	1,34 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Allgemeines

Einbauhinweis	Sammelschiene	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
---------------	---------------	--------------------------------	--------

Systemkennwerte

Ausführung	für Sammelschiene 10 x 3 mm
------------	-----------------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Isolierstoff	PA
Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Sammelschiene
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ECLASS 9.0	27-14-11-46	ECLASS 9.1	27-14-11-46
ECLASS 10.0	27-14-11-46	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format