

IK 16/ZB16 GG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Mit unserem Zubehör für die Sammelschienenabgriffe können Sie schnell und einfach die Abgriffklemmen isolieren und durch die farbliche Kennzeichnung das Potential visualisieren.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abdeckhaube (Klemmen), Polyamid 66
Best.-Nr.	0502960000
Typ	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
VPE	50 Stück

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0,787 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0,748 inch
Breite	9 mm	Breite (inch)	0,354 inch
Nettogewicht	1,18 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
--------------------------------	--------

Bemessungsdaten

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzahl Anschlüsse	1
-------------------	---

Maße

Versatz TS 35	39 mm
---------------	-------

Systemkennwerte

Ausführung	für Sammelschiene 10 x 3 mm
------------	-----------------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Isolierstoff	PA
Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format