


H10,0/22 EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben
Art.nr.	0534200000
Typ	H10,0/22 EB
GTIN (EAN)	4008190033460
Förp.	100 Stück
Förpackning	lös

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,5 g
-----------	-------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg elfenben	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	15 mm	Kontaktytans diameter (D1)	4,5 mm
Kontaktytans längd (L2)	12 mm	Kragdiameter (D2)	7,6 mm
L1 i mm	22 mm	Ledardiameter	10 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 8	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 025 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	Weidmüller		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

