

QB 58/8/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 58, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Nein, 27 A, grau
Best.-Nr.	0545400000
Typ	QB 58/8/15
GTIN (EAN)	4008190028794
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 05:35:32 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	17,5 mm	Tiefe (inch)	0,689 inch
Höhe	458,5 mm	Höhe (inch)	18,051 inch
Breite	0,8 mm	Breite (inch)	0,031 inch
Nettogewicht	21,96 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Betriebstemperatur	-60 °C...130 °C
-----------------	----------------	--------------------	-----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	58
---------------	---------------	---------	----

Bemessungsdaten

Nennstrom	27 A
-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	8 mm
------------------	------

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen	58	Bemessungsstrom mehrpolig	17,5 A
Typ	Querverbinder		

Systemkennwerte

Ausführung	für Querverbindungsflasche
------------	----------------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Farbe	grau
-----------	--------	-------	------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Isolationsprofile



Allgemeine Bestelldaten

Typ	ISPF QB58 SW	Ausführung
Best.-Nr.	0546000000	Isolationsprofil, PVC, schwarz
GTIN (EAN)	4008190116705	
VPE	10 Stück	
Typ	ISPF QB58 BL	Ausführung
Best.-Nr.	0546080000	Isolationsprofil, PVC, blau
GTIN (EAN)	4008190927035	
VPE	10 Stück	
Typ	ISPF QB58 RT	Ausführung
Best.-Nr.	0546040000	Isolationsprofil, PVC, rot
GTIN (EAN)	4008190497941	
VPE	10 Stück	