

QL 2 SAKG28**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 28.00, Isoliert: Nein, 232 A, grau
Best.-Nr.	055120000
Typ	QL 2 SAKG28
GTIN (EAN)	4008190038526
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 14:52:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

QL 2 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4 mm	Tiefe (inch)	0,157 inch
Höhe	14 mm	Höhe (inch)	0,551 inch
Breite	40 mm	Breite (inch)	1,575 inch
Nettogewicht	16,95 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	2
---------------	---------------	---------	---

Bemessungsdaten

Nennstrom	232 A
-----------	-------

Maße

Raster in mm (P)	28 mm
------------------	-------

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen	2	Bemessungsstrom mehrpolig	232 A
Typ	Querverbinder		

Systemkennwerte

Ausführung	Querverbinder
------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	CuSn	Farbe	grau
-----------	------	-------	------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
Montageart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

QL 2 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

QL 2 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Verbindungshülsen****Allgemeine Bestelldaten**

Typ	VH 35/11/5.5 SAK95	Ausführung
Best.-Nr.	0551100000	Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 11 mm, Breite: 11 mm, Tiefe: 35
GTIN (EAN)	4008190052669	mm, Cu Zn
VPE	10 Stück	

Schrauben

Je nach Reihenklemme oder auch Zubehör bieten wir als Zusatzartikel oder auch Ersatzteil verschiedene Arten von Schrauben an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KISC M5X50/26 SAK95	Ausführung
Best.-Nr.	0630200000	Klemmbügel, Befestigungsschraube, Stahl
GTIN (EAN)	4008190024246	
VPE	20 Stück	