

FM 4/TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Montagefuß auf Tragschiene, TS 35, M 4
Best.-Nr.	0687900000
Typ	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008190086459
VPE	40 Stück

FM 4/TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0,276 inch
Höhe	50,2 mm	Höhe (inch)	1,976 inch
Breite	14 mm	Breite (inch)	0,551 inch
Nettogewicht	4,708 g		

Allgemeines

Oberfläche	vernickelt	Tragschiene	TS 35
------------	------------	-------------	-------

Maße

Gewinde (innen)	M 4	Raster in mm (P)	14 mm
-----------------	-----	------------------	-------

Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen	Tragschiene	TS 35
------------	------------------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl, blank	Oberfläche	vernickelt
Farbe	silber		

weitere technische Daten

Befestigungsart	gerastet	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	----------	-------------------------------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen
