

**EA-RING MS/M75 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 75, Messing
Best.-Nr.	<a href="#">0930710008</a>
Typ	EA-RING MS/M75 SC
GTIN (EAN)	4032248976232
VPE	10 Stück

**EA-RING MS/M75 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	141,3 mm	Höhe (inch)	5,563 inch
Länge	141,3 mm	Länge (inch)	5,563 inch
Nettogewicht	52 g		

**Allgemeine Angaben**

Abstand Innenmaß B	73 mm	Außendurchmesser	95,3 mm
Breite Außenmaß C	41,3 mm	Gewinde (außen)	M 75
Innendurchmesser D2	13,5 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	M 75	Werkstoff	Messing

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>

## EA-RING MS/M75 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

