

VH 12.4/4/2.8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 4 mm, Breite: 4 mm, Tiefe: 12.2 mm, Cu Zn
Best.-Nr.	1056500000
Typ	VH 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
VPE	50 Stück

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	12,2 mm	Tiefe (inch)	0,48 inch
Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0,157 inch
Breite	4 mm	Breite (inch)	0,157 inch
Durchmesser	4 mm	Nettogewicht	0,68 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Maße

Durchmesser	4 mm
-------------	------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Cu Zn	Farbe	silbergrau
-----------	-------	-------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format