

## CB-R 200/7,5 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

Lösbare und wiederverwendbare Kabelbinder für das temporäre bündeln und wenn eine lösbare Funktion benötigt wird.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 7.5 x 200 mm, Polyamid 66, 220 N
Best.-Nr.	<a href="#">1059210000</a>
Typ	CB-R 200/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806157
VPE	100 Stück

## CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Höhe	200 mm	Höhe (inch)	7,874 inch
Breite	7,5 mm	Breite (inch)	0,295 inch
Nettogewicht	1,09 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...85 °C
--------------------------	-------------

## Installationsmaterial

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Bündeldurchmesser, max.	50 mm
Bündeldurchmesser, min.	3 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	85 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser, max.	40 mm	UV-beständig	Keine
Werkstoff	Polyamid 66	Wieder zu öffnen	Ja
Zugfestigkeit	220 N	Zugfestigkeit (Pound-force)	49 lbf

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[DE PI830000 160627 001](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

## CB-R 200/7,5 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Zeichnung

