

WQV 70/95/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Energieeinspeisung**

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 27.00, Isoliert: Nein, 232 A, silbergrau |
| Best.-Nr. | 1063500000 |
| Typ | WQV 70/95/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190028329 |
| VPE | 5 Stück |

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 61,6 mm | Tiefe (inch) | 2,425 inch |
| Höhe | 37 mm | Höhe (inch) | 1,457 inch |
| Breite | 10 mm | Breite (inch) | 0,394 inch |
| Nettogewicht | 101,6 g | | |

Temperaturen

| | |
|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
|-----------------|----------------|

Allgemeines

| | | | |
|---------------|---------------|---------|---|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 2 |
|---------------|---------------|---------|---|

Bemessungsdaten

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 232 A |
|-----------|-------|

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | |
|------------------------|------|
| Anzugsdrehmoment, max. | 3 Nm |
|------------------------|------|

Maße

| | |
|------------------|-------|
| Raster in mm (P) | 27 mm |
|------------------|-------|

Querverbinder

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------------|---------------|
| Anzahl gebrückter Klemmen | 2 | Bemessungsstrom 2-polig | 232 A |
| Bemessungsstrom mehrpolig | 192 A | Typ | Querverbinder |

Systemkennwerte

| | |
|------------|-------------|
| Ausführung | für Klemmen |
|------------|-------------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|-----------|-----------------|-------|------------|
| Werkstoff | Kupfer verzinkt | Farbe | silbergrau |
|-----------|-----------------|-------|------------|

weitere technische Daten

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
|-----------------|------------|---------------|---------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Technische Daten

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | Zuken E3.S |
| Anwenderdokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks Instruction |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

WQV 70/95/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9004500000 | Sonstige Werkzeuge |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| VPE | 1 Stück | |