

**WBB WDU1.5/BL...****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Befestigungsblöcke für unsere steckbaren Reihenklemmen dienen als mechanische Befestigung der jeweiligen Stecker. Sie schützen sowohl den Stecker als auch den Kontakt vor mechanischer Beanspruchung und unabsichtlicher Lockerung durch Vibrationen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 45.4 mm x 36.7 mm, orange
Best.-Nr.	<a href="#">1068160000</a>
Typ	WBB WDU1.5/BL...
GTIN (EAN)	4008190117191
VPE	10 Stück

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	36,7 mm	Tiefe (inch)	1,445 inch
Höhe	45,4 mm	Höhe (inch)	1,787 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	5,8 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

**Systemkennwerte**

Ausführung	Abschluss- und Zwischenplatte
------------	-------------------------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 66	Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

**weitere technische Daten**

rastbar	Nein
---------	------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	