

## KSP EL80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSP (Klippon Schutzhaube), Schutzkappe, PVC
Best.-Nr.	<a href="#">1076780000</a>
Typ	KSP EL80
GTIN (EAN)	4032248838592
VPE	10 Stück
Lieferstatus	<b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b>
Lieferbar bis	2023-07-30

## KSP EL80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	270 mm	Höhe (inch)	10,63 inch
Länge	280 mm	Länge (inch)	11,024 inch
Wandstärke, min.	2 mm	Wandstärke, max.	2 mm
Nettogewicht	165,3 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur -25 °C...70 °C

### Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	130 mm	Außendurchmesser	84 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-25 °C
Halogene	Nein	Härte (Shore A)	65
Innendurchmesser D2	80 mm	Silikone	Nein
Stärke	2 mm	Werkstoff	PVC

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**KSP EL80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

