

**IE-CD-V04PRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kupplung, Ausführung FreeCon für Steckverbinder Push-Pull Var.4 gemäß IEC 61076-3-106 in Metall

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, RJ45, Kupplung, IP65
Best.-Nr.	<a href="#">1122710000</a>
Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
VPE	1 Stück

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	28,2 mm	Tiefe (inch)	1,11 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Nettogewicht	243,48 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Farbe	silber	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert
Montageart	Schraubmontage	Schutzart	IP65
Steckzyklen	750		

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

## Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A
------------------------------	-----

## Technische Daten RJ45 Kupplung

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
Spannungsfestigkeit, Kontakt - Kontakt, min	≥ 1000 V DC	Spannungsfestigkeit, Kontakt - Schirm, max.	≥ 1500 V DC
Strombelastbarkeit	1 A		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 05:15:59 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">ISO/IEC and TIA/EIA DE</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Sets - RJ45

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963160000</a>	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
VPE	10 Stück	

### Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.



### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V04P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963900000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326	
VPE	10 Stück	