

**FZS 2/4 RT/80 SAKT4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Stecker (Klemmen), Steckanschluss, Polzahl: 1, rot
Best.-Nr.	<a href="#">1276300000</a>
Typ	FZS 2/4 RT/80 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190026080
VPE	20 Stück

## FZS 2/4 RT/80 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	100 mm	Tiefe (inch)	3,937 inch
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0,354 inch
Breite	9 mm	Breite (inch)	0,354 inch
Durchmesser	9 mm	Nettogewicht	4,92 g

## Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	1
---------------	---------------	---------	---

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

## Maße

Durchmesser	9 mm
-------------	------

## Systemkennwerte

Ausführung	Zwischenstecker
------------	-----------------

## Werkstoffdaten

Farbe	rot
-------	-----

## weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage
Montageart	gesteckt		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5837f5db-79d4-4531-bf95-fd2b6e115085

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>