

PEBZ M10 BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsbolzen, sonstige, Höhe: 21 mm, Breite: 21 mm, Tiefe: 48.7 mm, Werkstoff: Messing
Best.-Nr.	1277220000
Typ	PEBZ M10 BR SET
GTIN (EAN)	4050118067019
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 10:32:56 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

PEBZ M10 BR SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	48,7 mm	Tiefe (inch)	1,917 inch
Höhe	21 mm	Höhe (inch)	0,827 inch
Breite	21 mm	Breite (inch)	0,827 inch
Nettogewicht	62 g		

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002623	ETIM 7.0	EC002623
ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ECLASS 9.0	27-18-28-14	ECLASS 9.1	27-18-92-64
ECLASS 10.0	27-18-28-14	ECLASS 11.0	27-18-28-14
ECLASS 12.0	27-18-28-14	ECLASS 13.0	27-18-28-14

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	