

**1170-21-15A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Sicherungsautomaten für die Integration unserer Sicherungsklemmen für KFZ-Sicherungen erstrecken sich von 100 mA bis 25 A an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Feinsicherung, 15 A        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1278810000</a> |
| Typ        | 1170-21-15A                |
| GTIN (EAN) | 4050118091328              |
| VPE        | 5 Stück                    |

1170-21-15A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 51,6 mm | Tiefe (inch)  | 2,031 inch |
| Höhe         | 22 mm   | Höhe (inch)   | 0,866 inch |
| Breite       | 9,8 mm  | Breite (inch) | 0,386 inch |
| Nettogewicht | 10,4 g  |               |            |

## Temperaturen

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

## Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

## Bemessungsdaten

|                    |      |           |      |
|--------------------|------|-----------|------|
| Bemessungsspannung | 28 V | Nennstrom | 15 A |
|--------------------|------|-----------|------|

## Sicherungseinsätze

|            |                   |       |         |
|------------|-------------------|-------|---------|
| Ausführung | Sicherungselement | Farbe | schwarz |
| Strom      | 15 A              |       |         |

## Systemkennwerte

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungselement |
|------------|-------------------|

## Werkstoffdaten

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

## weitere technische Daten

|               |               |            |          |
|---------------|---------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------|------------|----------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |