

**CBH 19/19 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder  
im Schaltschrank und Unterverteiler.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelbinder, 19 x 19 mm, Kunststoff, 80 N
Best.-Nr.	<a href="#">1289200000</a>
Typ	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
VPE	100 Stück

**CBH 19/19 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0,748 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0,748 inch
Nettogewicht	0,71 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...60 °C
--------------------------	-------------

**Installationsmaterial**

Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Halogene	Nein	Max. Kabelbinderbreite	3,6 mm
UV-beständig	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Wieder zu öffnen	Nein	Zugfestigkeit	80 N
Zugfestigkeit (Pound-force)	18 lbf		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**CBH 19/19 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Maßbild**