

VSPC LOCKING CLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bei starken Vibrationen bietet die Verriegelung der steckbaren Ableiter der VSPC Serie zusätzliche Sicherheit für eine permanente Kontaktierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Befestigungselement, Verriegelungshaken
Best.-Nr.	1317340000
Typ	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
VPE	100 Stück

VSPC LOCKING CLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	7,5 mm	Tiefe (inch)	0,295 inch
Höhe	13 mm	Höhe (inch)	0,512 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0,669 inch
Nettogewicht	1,37 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70
-----------------	----------------	--------------------	-------------

Allgemeine Daten

Ausführung	Verriegelungshaken	Bauform	sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	gelb
Schutzart	IP20	Segment	Messen - Steuern - Regeln

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat	cUL Certificate
----------------	-----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ECLASS 9.0	27-13-08-07	ECLASS 9.1	27-13-08-07
ECLASS 10.0	27-13-08-07	ECLASS 11.0	27-13-08-07
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	