

SDIR 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Schraubwerkzeug
Best.-Nr.	1318110000
Typ	SDIR 2
GTIN (EAN)	4050118123784
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-04-30
Produktalternative	2750030000

Erstellungs-Datum 7. Mai 2024 14:32:19 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SDIR 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	268 mm	Breite (inch)	10,551 inch
Durchmesser	36 mm	Nettogewicht	92 g

Schraubwerkzeuge

Form	vierkant	Größe	#2
Klingenlänge	150 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--